

**Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723150 140
GTIN	4003773039747
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,1 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	1,5 mm
Teljes hossz	140 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó