

**Műszerész oldalcsípőfogó, krómozott, 2K markolattal, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724200 125
GTIN	4003773005315
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fejjel és indukciósan edzett éllel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játékmentes illeszték.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	0,6 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	2,5 mm
bekapcsolható nyitórugóval	nem
nyitórugóval	nem
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Vágó fogó