



## Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	723150 160
GTIN	4003773033141
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk.

#### Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,4 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó