



Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660100 10
GTIN	4013288102164
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (élel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Penge nagy keménységű és különlegesen szívós speciális acélból; **élek gyémántbevonattal**. 6-szög profilú penge 5,5 mérettől 6-szög csatlakozással a kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Előny:

- **Maximális kopásállóság és csekély kivető erő a gyémántbevonatnak köszönhetően.**
- **Gyors és ergonomikus munkavégzés a Kraftform nyélnek köszönhetően.**
- **Nagy erőátvitel a beépített puha zónáknak köszönhetően.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel a végén.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és stb. anyák meglazításához.

Műszaki leírás

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	13 mm
Pengehossz	175 mm
Teljes hossz	287 mm
Élvastagság a	1,6 mm
Pengeszélesség b	10 mm
Profil	Lapos csavarhúzó

Termék fajtája

Csavarhúzó