



Homlokcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	721100 160
GTIN	4003773040620
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej rövid csuklóval. Élek indukciósan edzve (kb. 64 HRC). Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Szabvány:

DIN ISO 5748

Alapanyag:

Króm-vanádium nagyteljesítményű acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5748
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátózott
Fej	polírozott

Termék fajtája

Vágó fogó