



## Kompakt oldalcsípő fogó, X-Cut® krómozott, vastagfalú markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	724310 160
GTIN	4003773075141
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Keskeny fejjel és indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). **áttűzött illeszték** a maximális stabilitás érdekében.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,8 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Gyártó jelölése	X-Cut
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749

Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Vágó fogó