



Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllal, Csavarhúzók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	660110 5
GTIN	4013288102256
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (élel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **integrált puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Penge nagy keménységű és különlegesen szívós speciális acélból; **élek gyémántbevonattal**. 6-szög profilú penge 5,5 mérettől 6-szög csatlakozással a kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Előny:

- **Maximális kopásállóság és csekély kivető erő a gyémántbevonatnak köszönhetően.**
- **Gyors és ergonomikus munkavégzés a Kraftform nyélnek köszönhetően.**
- **Nagy erőátvitel a beépített puha zónáknak köszönhetően.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel a végén.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Tartalma:

1-1 db 660100 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 7; 9 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 7 mm	660100 7
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660100 3,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660100 10
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 9 mm	660100 9
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660100 4
Csavartartó Típus 1	666425 1
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660100 5,5