



Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660300 14
GTIN	4013288018076
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Műszaki leírás

Élvastagság a	2,5 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	16 mm
Teljes hossz	367 mm
Pengeszélesség b	14 mm
Pengehossz	250 mm
Gyártó jelölése	932 A
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó