



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723535 200
GTIN	4003773018414
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk, **merítéssel szigetelt**.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4,2 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó