

HOLEX**Homlokcsípőfogó, matt fényű, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	721150 160
GTIN	4045197166203
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej rövid csuklóval. Élek indukciósan edzve (kb. 64 HRC). Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárok. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Szabvány:**DIN ISO 5748****Alapanyag:**

Króm-vanádium nemesíthető acél, olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5748
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	fényes

Termék fajtája

Vágó fogó