

**Garant****Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 140mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	724840 140
GTIN	4045197417015
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású

**Haptoprene** felülettel.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

## Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1,8 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	2,8 mm
Teljes hossz	140 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó