



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723500 160
GTIN	4003773040705
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes csukló.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, sülllesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó