



Nyomatéksokszorozó fém kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 1350Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659975 1350
GTIN	4018754186792
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsní, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A precíz bolygóműves hajtómű pontos nyomatékátvitelt garantál, **±5 %**. tartós pontossággal. Szállítás fém kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Műszaki leírás

Maximális bemeneti kapacitás	375 Nm
Hajtómű áttétele	4:1
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:3,6
Súly	3,4 kg
Túlterhelés elleni védelem	igen
Csatlakozó négyszög	3/4 coll

Visszacsapás gátló	nem
Ø D	90 mm
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	400 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	1
Meghajtó négyszög	3/4 coll
Maximális kimeneti kapacitás	1350 Nm
Hossz L	265 mm
Magasság H	106 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	5 %
Sorozat	MULTIPOWER MP300
Termék fajtája	Nyomatékkulcs