



Seeger gyűrű fogó, Típus: A21



Rendelési adatok

Rendelés száma	719905 A21
GTIN	4045197493125
Árucikk kategória	72B

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátózott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form B – hajlított pofák, 90°**

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Teljes hossz	180 mm
Alak	B
Hegy Ø	1,8 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó