



Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllal és üthető véggel, Csavarhúzó száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	660310 6
GTIN	4013288101778
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Tartalma:

1-1 db 660300 sz. csavarhúzó: 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	6
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal és üthető véggel Pengeszélesség b 10 mm	660300 10
	660300 12

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 12 mm

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 4,5 mm

660300 4,5

Csavartartó Típus 1

666425 1

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 7 mm

660300 7

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 14 mm

660300 14

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 5,5 mm

660300 5,5

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 3,5 mm

660300 3,5

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 9 mm

660300 9