



## Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 723500 180    |
| GTIN              | 4003773022985 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

#### Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø   | 3,8 mm                                |
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø | 2,2 mm                                |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2,7 mm                                |
| Teljes hossz                           | 180 mm                                |
| Szabvány                               | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201       |
| Szabvány                               | DIN ISO 5749                          |
| Nyél                                   | Többkomponensű markolat               |
| Gyártási eljárás                       | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alapanyag                                   | Króm-vanádium acél |
| Felület                                     | krómozott          |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem                |
| bekapcsolható nyitórugóval                  | nem                |
| Termék fajtája                              | Vágó fogó          |