



Erősített homlokcsípőfogó, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	721900 160
GTIN	4003773213796
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej felfekvő csuklóval. Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).

Szabvány:

DIN ISO 5748

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,3 mm
Szabvány	DIN ISO 5748
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	polírozott
Termék fajtája	Vágó fogó

