



Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó, TwinForce®, polírozott, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723170 180
GTIN	4003773074762
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes illeszték excentrikus kettős illesztékes szerkezettel.

Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk.

Előny:

Felfekvő erősített oldalcsípőfogó 50%-kal kisebb erő kifejtéssel a hagyományos erősített oldalcsípő fogókkal szemben. A pozíciókövető vágás csökkenti az erő kifejtést.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	5,5 mm
Gyártó jelölése	TwinForce
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Fogó, feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	igen
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó