




## Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel és üthető véggel, Csavarhúzó száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660310 8
GTIN	4013288101785
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

**6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból.** 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

#### Tartalma:

1-1 db 660300 sz. csavarhúzó: 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14 méret

### Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	8
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

### Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel Pengeszélesség b 3,5 mm	660300 3,5
Csavartartó Típus 1	666425 1

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 10 mm	660300 10
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 14 mm	660300 14
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 12 mm	660300 12
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 9 mm	660300 9
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 4,5 mm	660300 4,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7