



## Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	723500 200
GTIN	4003773033820
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes csukló.  
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5749**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó