

Garant**Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel, Pengeszélesség b: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	660030 10
GTIN	4045197923134
Árucikk kategória	61F

Leírás**Kivitel:**

Sokoldalú, robosztus csavarhúzó kúpos pengével.

A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy párhuzamos lapú lépcsőzetes éllel.

Erős nyél bőrbarát, jó fogású **Haptoprene** felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. **8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.**

- **A lépcsőzetes, párhuzamos élék pontosan illenek a szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat végének sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élék, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élék tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Műszaki leírás

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	13 mm
Pengehossz	180 mm
Pengeszélesség b	10 mm
Élvastagság a	1,6 mm
Penge jelölése	6
Teljes hossz	300 mm
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó