



Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 5,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660300 5,5
GTIN	4013288175212
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Műszaki leírás

Élvastagság a	1 mm
Pengehossz	100 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	10 mm
Teljes hossz	205 mm
Pengeszélesség b	5,5 mm
Gyártó jelölése	932 A
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó