

Garant**Cserélhető préselő fej, Típus: 10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 729626 10 |
| GTIN | 4045197293015 |
| Árucikk kategória | 71B |

Leírás**Kivitel:**

Pontos **párhuzamos préselés** négy szinkron működtetésű szorítópozával. DIN szerinti négyszög préselés = optimális érintkezési felületek.

- **Pontos préselés a lineáris löketnek köszönhetően**
- **Még sokoldalúbb felhasználhatóság költségcsökkentés mellett, a szerszám nélküli gyorscsere-rendszernek köszönhetően**
- **Egyenletesen jó préselési eredményt garantál DIN ill. EN szerint a gyárilag beállított cserélhető fejek és az alapszerszámba integrált reteszelés következtében.**
- **Az érintkező mindenkor pontosan fekszik be a préselő süllyesztékbe a biztosan működő érintkező-pozicionálás következtében.**
- **Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz a kis, kézre álló alaknak köszönhetően.**

Felhasználás:

Érvéghüvelyek megmunkálásához.

Alkalmazható :

729611 sz. GARANT alapszerszámhoz

Figyelem:

További cserélhető fejek külön rendelésre szállíthatók.

Vezeték keresztmetszet: 0,08 - 10 mm²

Műszaki leírás

Vezeték keresztmetszet

0,08 - 10 mm²