

**Garant****Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	724840 160
GTIN	4045197417022
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású

**Haptoprene** felülettel.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	2,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem

bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó