

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724860 125
GTIN	4003773039501
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó