

**Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, nyitórugóval, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725230 160
GTIN	4003773065111
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. **Be és kikapcsolható nyitórugóval.**

Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

**Szabvány:****DIN ISO 5749****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Vastagfalú markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó