



Keményfém fúrószár készlet, Fúró Ø: 5-14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

- **2 élű. Az MS2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM-hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirál (KVS) csillapítja a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Tartalma:

Kalapácsfúró 789000 sz.: 1–1 db

5; 6; 6 méret, hossz 110 mm;

6; 6; 8; 8; 10; 12; 14 méret, hossz 160 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Fúró Ø	5 - 14 mm

Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X160 mm	789000 8X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 10X160 mm	789000 10X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 14X160 mm	789000 14X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 12X160 mm	789000 12X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 5X110 mm	789000 5X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X110 mm	789000 6X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X110 mm	789000 8X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X160 mm	789000 6X160