

**Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, nyitórugóval, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 725230 180 |
| GTIN | 4003773060192 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. **Be és kikapcsolható nyitórugóval.**

Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Szabvány:**DIN ISO 5749****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--|--|
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø | 3,8 mm |
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø | 2,2 mm |
| Teljes hossz | 180 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2,7 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| Nyel | Vastagfalú markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | feketére foszfátzott, fej polírozott |

| | |
|---|-----------|
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem |
| bekapcsolható nyitórugóval | igen |
| Termék fajtája | Vágó fogó |