



Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus, Øxteljes hossz: 30X450mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789050 30X450
GTIN	4002395321049
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrési sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllal szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. Erősebb hajlított hegy:

Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez. 4 élű, hasított, robusztus és **egyrészes beforrasztott** keményfém lapka. Az új fejforma élesen hajlított csúccsal kombinálva optimális előrehaladást tesz lehetővé erősítő vasalattal való találkozás esetén.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrési kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek furatokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Műszaki leírás

Ø	30 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz	450 mm
Spirálhossz	400 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus

Termék fajtája

Kőzetfúró