

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 724860 160 |
| GTIN | 4003773039600 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø | 4 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2 mm |
| Teljes hossz | 160 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| Nyel | Többkomponensű markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Nagy teljesítményű erősített oldalsípőfogó | nem |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem |

Termék fajtája

Vágó fogó