

**Oldalcsípőfogó ERGO™, krómozott, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725240 125
GTIN	7314150106547
Árucikk kategória	730

**Leírás****Kivitel:**

Krómozott fogó. **Progresszív köszörülésű élek** indukciós edzéssel (kb. 62 HRC). Erős vágóél az illesztéknél kemény anyagokhoz és finom vágóéllal a hegyeknél lágy anyagok optimális vágásához. Vastagfalú markolattal **be- és kikapcsolható nyitórugóval**.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	1,6 mm
Teljes hossz	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	vastagfalú ERGO® markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

