



## Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	725300 125
GTIN	4003773018124
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1,5 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó