

**Oldalcsípőfogó ERGO™, krómozott, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 725240 160    |
| GTIN              | 7314150106561 |
| Árucikk kategória | 730           |

**Leírás****Kivitel:**

Krómozott fogó. **Progresszív köszörülésű élek** indukciós edzéssel (kb. 62 HRC). Erős vágóél az illesztéknél kemény anyagokhoz és finom vágóéllal a hegyeknél lágy anyagok optimális vágásához. Vastagfalú markolattal **be- és kikapcsolható nyitórugóval**.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø     | 2 mm                                  |
| Teljes hossz                               | 160 mm                                |
| Szabvány                                   | DIN ISO 5749                          |
| Nyel                                       | vastagfalú ERGO® markolat             |
| Gyártási eljárás                           | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
| Alapanyag                                  | Króm-vanádium acél                    |
| Felület                                    | krómozott                             |
| Nagy teljesítményű erősített oldalsípőfogó | nem                                   |
| bekapcsolható nyitórugóval                 | igen                                  |
| Termék fajtája                             | Vágó fogó                             |

