

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724860 180
GTIN	4003773043706
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó