



## Keményfém kalapácsfúró készlet „MX4”, Fúró Ø: 5-10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllal szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez. Műanyag dobozban.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúráshoz – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. **4-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

#### Tartalma:

Fúrókalapács 789050 sz.: 1–1 db

5; 6 méret, hossz 110 mm;

6; 8; 10 méret, hossz 160 mm

### Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Fúró Ø	5 - 10 mm
Csomagolás	műanyag doboz
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

## Tartozék

Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 8X160 mm	789050 8X160
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 5X110 mm	789050 5X110
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 6X110 mm	789050 6X110
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 10X160 mm	789050 10X160
Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus Øx teljes hossz 6X160 mm	789050 6X160