

**Oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 724900 110 |
| GTIN | 4003773014324 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 1,2 mm |
| Teljes hossz | 110 mm |
| Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø | 2 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett él (kb. 62 HRC). |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | feketére foszfátzott, fej polírozott |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem |

Termék fajtája

Vágó fogó