

**Garant****Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak, SFW, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725390 110
GTIN	4045197166364
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóélel.  
Szárak műanyag markolattal és nyitórugóval.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	110 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	0,3 - 1,2 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 0,8 mm
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Nyél	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Terméknév attribútum	SFW
Szár nyitórugóval	igen

Termék fajtája

Vágó fogó

---

**Tartozék**

Rugó készlet2 darabos

719270