



## Lapos csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllal, Csavarhúzók száma: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660910 7
GTIN	7610733085705
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (élel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. „multicraft” erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

**Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

#### Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

#### Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

#### Tartalma:

1-1 db 660900 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13 méret

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	7
-------------------	---

Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660900 6,5
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660900 10
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 13 mm	660900 13
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660900 3,5
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660900 5,5
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660900 4
Csavartartó Típus 1	666425 1
Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660900 8