



Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725300 180
GTIN	4003773033813
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó