

**Garant****Finomműszerész oldalcsípőfogó, normál alak, SFW, Teljes hossz: 130 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725390 130
GTIN	4045197166371
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóélel.  
Szárak műanyag markolattal és nyitórugóval.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø: 0,4 - 1,5 mm

Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø: 0,4 - 1 mm

**Műszaki leírás**

Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,4 - 1 mm
Teljes hossz	130 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	0,4 - 1,5 mm
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Terméknév attribútum	SFW

Szár nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

---

**Tartozék**

Rugó készlet 2 darabos	719270
------------------------	--------