


LINDSTRÖM

**Elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny fej, KW, Teljes hossz: 135mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726040 135    |
| GTIN              | 7314150103058 |
| Árucikk kategória | 73M           |

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében. **ESD védett**, ergonomikus **2K** markolatköpenyek.

A szabadalmaztatott nyitórugó a fogó zárásánál csökkenti az ellenállást. Ezáltal az erő a vágásra összpontosul.

**Alapanyag:**

Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

**Műszaki leírás**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Teljes hossz                             | 135 mm                               |
| Fej szélesség                            | 10,5 mm                              |
| Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø | 0,1 - 1 mm                           |
| Élhossz                                  | 10 mm                                |
| elektrosztatikus tulajdonság             | EGB/ESD                              |
| Vágóél                                   | vágás nélkül                         |
| Alapanyag                                | Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél |
| Fejalak                                  | keskeny                              |

|  |  |
|--|--|
| Nyel                                     | 2K-markolat                            |
| Gyártási eljárás                         | Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC). |
| Felület                                  | fekete barnított                       |
| Terméknév attribútum                     | KW                                     |
| nyitórugóval                             | igen                                   |
| Beállítható precíziós csavaros illeszték | igen                                   |
| Termék fajtája                           | Vágó fogó                              |