



Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	662200 8
GTIN	4013288192172
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengehossz	175 mm
Élvastagság a	1,2 mm
Teljes hossz	287 mm
Pengeszélesség b	8 mm
Penge hegye	Lasertip
Gyártó jelölése	334
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 3,5 mm

662200 3,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 5,5 mm

662200 5,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 2,5 mm

662200 2,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 10 mm

662200 10

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 6,5 mm

662200 6,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 3 mm

662200 3

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel
Pengeszélesség b 4 mm

662200 4