




Oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	724900 160
GTIN	4003773213420
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó