



Műanyag oldalcsípőfogó 85°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725570 160
GTIN	4003773046820
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, száruk műanyag bevonattal és nyitórugóval. Fej 85°-ban hajlított.

Felhasználás:

Műanyag nyúlványok síkban történő vágásához (**nem fémhez**).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágóél	vágás nélkül
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	polírozott
Fej	85°-ban hajlított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen

műanyagokhoz	igen
állítható ütközőcsavar	nem
Termék fajtája	Vágó fogó