

Garant**Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725310 160
GTIN	4045197501646
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél

Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó