



Oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	724900 180
GTIN	4003773218074
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó

