



Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel, Csavarhúzók száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	662510 6
GTIN	4013288116017
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Wera Lasertip penge nemesacélból, kúpos éllel és **microérdesített hegygel** (3,5-es mérettől).

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Tartalma:

1-1 db 662500 sz. csavarhúzó: 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	6
Profil	Lapos csavarhúzó
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	662500 10
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662500 3,5
Csavartartó Típus 1	666425 1
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	662500 8
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662500 4
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	662500 3
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662500 6,5
Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	662500 5,5