



Szabványos lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel, Csavarhúzók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	662210 5
GTIN	4013288101792
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Tartalma:

1-1 db 662200 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	662200 3
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	662200 10
Csavartartó Típus 1	666425 1
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	662200 5,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662200 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	662200 8
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662200 6,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	662200 2,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662200 4