



## Műanyag oldalcsípőfogó 20°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	725700 150
GTIN	2050001659613
Árucikk kategória	76B

### Leírás

#### Kivitel:

Síkban történő, szinte sorjamentes vágáshoz. Oldalirányban eltolt élek az enyhén **nyíró vágáshoz**. Szárak csúszásgátló gumimarkolattal és nyitórugóval. Fej 20°-ban hajlított.

#### Felhasználás:

Műanyag nyúlványok és kábelkötözők síkban történő vágásához (**nem fémhez**).

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Vágóél	vágás nélkül
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Fekete barnított
Fej	20°-ban hajlított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	nem
műanyagokhoz	igen
állítható ütközőcsavar	nem

Termék fajtája

Vágó fogó