



Szabványos lapos csavarhúzó készlet, műanyag nyéllel és fali tartóval, Csavarhúzók száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	662020 6
GTIN	7610733085842
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. „**Classic**” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Tartalma:

1-1 db 662000 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	6
-------------------	---

Sorozat	Classic
Profil	Lapos csavarhúzó
Forgatható sapka	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X70 mm	662000 2X70
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2X50 mm	662000 2X50
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662000 6,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662000 4
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	662000 10
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662000 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	662000 8
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	662000 2,5
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	662000 5,5
Csavartartó Típus 1	666425 1
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel Pengeszélesség b 13 mm	662000 13